



Serie “Mini” - 105 x 65 cm. fondo piatto / Modèle “Mini” - cm. 105 x 65 plat - flat


- Vista zenitale
- Vue zénithale




- Vista frontale lato lungo
- Vue frontale côté long




- Particolare troppopieno
- Détail trop plein



- Particolare scarico
- Détail écoulement



- Particolare troppopieno e scarico
- Détail trop plein et écoulement



Modello - Misure (espresse in mm) / Modèle - Mesures (en mm)		1050 x 650
Distanza orizzontale tra l'asse dello scarico e l'asse del troppopieno Distance horizontale entre l'axe du trou de bonde et l'axe du trou de trop plein		a 220
Angolo del cono di contatto / Angle du cone de contact		alfa 100°
Pendenza della vasca misurata al livello e sulla superficie d'appoggio D4 Pente de la baignoire au niveau et sur la surface d'appui D4		beta 12°
Lunghezza esterna / Longueur extérieure		b 1050
Lunghezza esterna / Longueur extérieure		c 650
Diametro foro di troppopieno / Diamètre du trou de plein		D1 51
Diametro foro di scarico / Diamètre du trou de bonde		D2 54
Diametro di contatto della dima di controllo / Diamètre de contact du gabarit de verification		D3 70
Diametro della superficie piana d'appoggio per la guarnizione Diamètre de la surface plate d'appui pour le joint		D4 81
Diametro del volume libero intorno al troppopieno / Diamètre du volume disponible autour du trou de trop plein		D5 91
Diametro della superficie piana destinata a ricevere la guarnizione di tenuta nella parte interna della vasca Diamètre de la surface plane destinée à recevoir le joint d'étanchéité à l'intérieur de la baignoire		D6 66
Altezza tra il diametro di contatto della dima di controllo e la superficie della vasca Hauteur entre le diamètre de contact du gabarit de vérification et la surface de la baignoire		e 2
Lunghezza interna (in alto) / Longueur intérieure (en haut)		f 900
Lunghezza interna (in basso) / Longueur intérieure (en bas)		g 700
Distanza verticale tra l'asse del troppopieno e il lato inferiore dello scarico Distance verticale entre l'axe du trou de trop plein et le côté inférieur du trou de bonde		H 305
Altezza tra il pavimento ed il lato inferiore dello scarico Hauteur entre le sol et le côté inférieur du trou de bonde		h1 130/210
Altezza del serraggio degli scarichi / Hauteur du serrage des trous de bonde		h2 6
Altezza del volume libero intorno al troppopieno destinato all'installazione di quest'ultimo Hauteur du volume disponible autour du trop plein réservé à l'installation de ce dernier		h4 90
Larghezza interna (in alto) / Largeur intérieure (en haut)		i 550
Larghezza interna (in basso) / Largeur intérieure (en bas)		l 350
Altezza dal bordo / Hauteur du bord		m 26
Profondità / Profondeur		p 370/348
Altezza con i piedini / Hauteur avec pieds		pT 570
Distanza fra spigolo superiore e centro foro troppopieno Distance entre l'arête supérieure et le centre du trou de trop plein		j 65
Distanza fra bordo vasca e centro foro di troppopieno / Distance entre le bord de la baignoire et le centre du trou de bonde		k 300
Larghezza bordo / Largeur des bords		r1 / r2 / r3 70/70/50
Spessore della materia al foro di scarico / Epaisseur de la matière autour du trou de bonde		s 5